



1. PROCEDURE INITIALE DE SYSTEM après l'enclanchement

ACTE DE NAVIGATOR-2	LED note	LCD note	COMMENTAIRE
R.A.Z. de systèm	0	NAVI-2	Après l'actionnement ou après R.A.Z. de systèm
Passage à MENU	données	NAVI-2	Sélection de poste de Flow Chart (de MENU „roulé“)
Distinction de DSC	RA, DE	ENC RES	Insertion de nombre des impulsions de DSC sur /360°
Initialiser systèm	coordonnées	SET 1OBJ	Insertion de coordonnées RA, DE d' un objet
Initialiser systèm	coordonnées	SET 2OBJ	Insertion de coordonnées RA, DE de deux objects
Horloge de l'axe	RA	RA CLOCK	Actionnement ON / débranchement OFF
SAVE / LOAD	données	LOGGING	Lecture /Mise en mémoire de l'état initial > EEPROM

Les procédures initiales Ad (1.) nous permettent alternativement >

- l'exploitation standard Ad (2.) de NAVIGATOR-2 d'après MENU ou
- le régime de collaboration avec le PC Ad (3.) resp. le test de systèm Ad (4.).

2. EXPLOITATION STANDARD SANS PC

ACTE DE NAVIGATOR-2	LED note	LCD note	COMMENTAIRE
Lecture de coordonnées	RA, DE	TRACK	Lecture permanent de site et affiche RA, DE actuels
Cherche de coordonnées	RA, DE	FIND OBJ	Recherche des objects d'après les coordonnées RA, DE
Synchronisation	RA, DE	SYNC OBJ	Correction RA, DE dans la position actuel de monture

3. EXPLOITATION STANDARD AVEC LE PC

ACTE DE NAVIGATOR-2	LED note	LCD note	COMMENTAIRE
Pas de coordonnées	-----	NAVI-1	Simulation de périphérie NAVIGATOR-1 & SW CDC
Lecture de coordonnées	RA, DE	PC LINK	Trafic de NAVIGATOR-2 en parallèle & PC & SW CDC

Après la procedure initiale Ad {1.} et l'installation de CdC en PC il faut bien régler COMx.

En CdC on bénéficie de la banque de données des objects et la possibilité de navigation des montures AZ type DOBSON.

4. RÉGIMES DE TESTE

ACTE DE NAVIGATOR-2	LED note	LCD note	COMMENTAIRE
Ajustement	Temps, Date	TIME	/SET TEMPS /DATE par les boutons FUNC_X, _Y
Distinction de DSC	chiffres	ENC RES	Insertion de nombre des impulsions de DSC sur /360°
Nombre impulsions DSC	chiffres	INDEX	Détermine le nombre des impulsions de DSC sur /360°
R.A.Z. de coordonnées	chiffres	CLR DS	R.A.Z. de compteurs des coordonnées RA, DE

Les qualités techniques et les paramètres avantageux choisi:

- * Grande vitesse et la certitude de prise de site de télescope en exploitation, donc il n'y a pas de patinage
- * Il est possible régler la clarté de LED et de LCD couramment (sans à-coups), sinon basculeur deux positions: La clarté de nuit (adoucissement) / Quotidien (plein projection)
- * Alimentation statique de LED pour retrancher le signal parasite perturbateur et indésirable pour caméra CCD
- * Display units sont suffisant grandes autorisants de lire les coordonnées sur la plus grande distance 2 - 3 m.